

注文書

(キーラー サージカルルーペ '25年8月版対応)

ルーペ

(カタログ P2)

日付： 年 月 日

ルーペ種類	(G) ガリレアン	(GM) ガリレアン ミニ	(SPG) スーパーガリレアン	(PXL) パノラミックXL
倍率	☐ 2.0X ☐ 2.5X ☐ 3.0X	☐ 2.4X ☐ 2.5X	☐ 3.0X	☐ 3.5X ☐ 4.5X ☐ 5.5X
作業距離 (mm)	☐ 340	☐ 420	☐ 460	☐ 500

フレーム

(カタログ P4~8, 11)

システム	☐ はね上げ式	☐ TTL (埋め込み) (PD 右: mm 左: mm)	☐ ワイナビュー® ヘッドバンド	☐ プレートルーペ
フレーム	☐ ワイナビュー®エアーフレーム ☐ メディビューフレーム ☐ ワイナビュー®PMフレーム (PMフレームはメガネ併用不可)	☐ ワイナビュー®エアーフレーム TTL ☐ ワイナビュー®PMフレーム TTL		メディビューフレーム 
ヒンジ	☐ シングル ☐ マルチ	—	フック受 マグネット マルチヒンジ 	メディビュー用 U型バックブロック受 本体 
ノーズパッド	☐ スタンダード  ☐ ソフト スタンダード  ☐ メガネ併用型  ----- ☐ ソフト スタンダード型  ☐ メガネ併用型  ☐ ハーフムーン メガネ併用型 	ハーフムーン メガネ併用型 		ソフト スタンダード型 

フレームカラーの選択： ()

LEDライト

(カタログ P12~14)

アダプターの選択 (カタログ P16参照)		☐ フックアダプター   ☐ スライドアダプター   (フレーム側の受部はそれぞれのアダプターに準じます。)	
☐ ワイナー ファイブ (YNA-V-100)	ワイナー ツー ☐ 絞り付き (YNA-Ⅱ S-4.5) ☐ 絞り無し (YNA-Ⅱ 4.5)	☐ ワイナー ミニーツー (YNA-MINI Ⅱ)	☐ マエストロ (KM-I)

ディオプターレンズ (オプション) (カタログ P3)

ルーペのモデル	☐ G ☐ GM ☐ SPG ☐ PXL
ディオプター値	☐ P1.00 ☐ P0.50 ☐ P0.25 ☐ M0.25 ☐ M0.50

(オプション)

矯正レンズは処方箋が必要です。

MODEL	商品名

弊社
担当者：

備考：

代理店様使用	代理店様/営業所	/	納入先	施設名	
	担当者/携帯	/		科/Dr.名	科/
	TEL/FAX	/		TEL	



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

2025.6