

注文書

日付： 年 月 日

'26年10月版対応


PMルーペ

PMフレーム・フリップアップ, TTL
メディビューフレーム・フリップアップ

PMルーペ					
倍率	☐ 3.0X	☐ 4.0X	☐ 5.0X	☐ 5.8X	☐ 7.2X
作業距離 (mm)	☐ 指定 () ☐ 380 ☐ 450 ☐ 500 ☐ 550				

フレーム	
☐ PMフレーム・フリップアップ 	シールド ☐ シールドなし ☐ フリップアップ用 シールド ☐ シールド 穴空き 瞳孔距離 右：____mm 左：____mm ☐ 矯正レンズ ☐ 矯正レンズ穴空き 瞳孔距離 右：____mm 左：____mm
☐ PMフレーム・TTL 	TTLレンズ シールド ☐ 瞳孔距離 右：____mm 左：____mm ☐ 矯正レンズ穴空き 瞳孔距離 右：____mm 左：____mm
☐ メディビューフレーム フリップアップ 	ノーズパッド ☐ ソフト スタンダード  ☐ スタンダード (メガネ併用時も使用可能)  オプション ☐ リムレスレンズ 穴空き ノーズパッド一体型 (度無し)  ☐ リムレスレンズノーズパッド一体型 (度無し)  ☐ リムレス矯正レンズ 穴空き ノーズパッド一体型 (処方箋に基づく)  ☐ リムレス矯正レンズ ノーズパッド一体型 (処方箋に基づく)  ☐ フラットディープシールド (リムレスレンズと併用可能) 

フレームカラー	
☐ PMフレーム	☐ ブラック (B) ☐ ゴールド (G) ☐ シルバー (S) ☐ ブラック/レッド (B/R) ☐ ブラック/ブルー (B/BL)
☐ メディビューフレーム	☐ ブラック (つや消し) ☐ ブラック (つや有り) ☐ ゴールド ☐ ピンク ☐ イエローグリーン ☐ ブルー ☐ スモーク ☐ グリーン ☐ レッド ☐ ホワイトパール

LEDライト			
☐ ワイナー ファイブ (YNA-V-100)	ワイナー ツー ☐ (YNA-II S-4.5) 絞り付き ☐ (YNA-II -4.5) 絞り無し	☐ ワイナー ミニツ (YNA-MINI II)	☐ マエストロ (KM-I)
取付アダプター	スライド アダプター  (ライト側)		

弊社担当：	デモ器の見積希望： ☐ Yes ☐ No	備考：
-------	--	-----

代理店様使用	代理店様/営業所	/	デモ先	施設名	
	担当者/携帯	/		科/Dr.名	科/
	TEL/FAX	/		TEL	



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

2026.10